

SDQ T20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher
Best.-Nr.	1318400000
Typ	SDQ T20
GTIN (EAN)	4050118124033
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2022-03-30

SDQ T20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3,937 inch
Breite	132 mm	Breite (inch)	5,197 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	48 g

Schraubwerkzeuge

Form	Innensechsrund TX	Größe	T20
Klingenlänge	100 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ECLASS 9.0	21-04-04-13	ECLASS 9.1	21-04-04-13
ECLASS 10.0	21-04-04-13	ECLASS 11.0	21-04-04-13
ECLASS 12.0	21-04-04-13	ECLASS 13.0	21-04-04-13

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	