

CH20M45 S 2PSC/2PSC TYL 2083**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange**

Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.

Das modulare Elektronikgehäuse CH20M45 ist das XL-Format im durchgängigen Sortiment für Elektronikapplikationen mit mehr Platzbedarf z.B. für Kleinststeuerungen und Spannungsversorgungen.

Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:

- **Zeitsparende Installation** aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
- **Anwendergerechte Bedienung** durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
- **Maximale Störsicherheit** durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
- **Hohe Betriebssicherheit** durch einzigartige Auto-Set-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste

CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".

CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|--|--|
| Ausführung | Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M verkehrsgelb, Seitenelement, Breite: 45 mm |
| Best.-Nr. | 1327990000 |
| Typ | CH20M45 S 2PSC/2PSC TYL 2083 |
| GTIN (EAN) | 4050118132250 |
| VPE | 6 Stück |
| Informationen zur Gesamtbaugruppe, siehe referenzierte Artikel | 1104410000 |

CH20M45 S 2PSC/2PSC TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 105,3 mm | Tiefe (inch) | 4,146 inch |
| Höhe | 22,8 mm | Höhe (inch) | 0,898 inch |
| Breite | 45 mm | Breite (inch) | 1,772 inch |
| Nettogewicht | 0,021 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---|
| Einsatztemperaturbereich | -40 °C... 120 °C | Feuchtigkeit | 5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung |
|--------------------------|------------------|--------------|---|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Isolierstoff | PA 66 GF 30 |
| Isolierstoffgruppe | I | Kriechstromfestigkeit (CTI) | 600 ≤ CTI |

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|----------|
| Farbe | verkehrsgelb | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 1023 |
| Schutzart | IP20 im verbauten Zustand | Vergießbarkeit | Nein |

Bauteileigenschaften

| | | | |
|---------------------------------------|----|--|------|
| Anzahl Anschlussebenen | 2 | Anzahl Lüftungsöffnungen | 2 |
| Anzahl Steckplätze für Buchsenstecker | 4 | Aussparung als Vorbereitung für Funktionschnittstelle integriert | Nein |
| Polzahl, max. | 16 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|---|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |


CH20M45 S 2PSC/2PSC TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild



Produktbild



Maßzeichnung



CH20M45 S 2PSC/2PSC TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

CH20M AD SHL 5.00/04 – Seitenelementabdeckung für CH20M22, CH20M45, CH20M67

**Der optimale Rahmen für Funktion und Innovation:**

Innovative Funktionselektronik braucht intelligente "Verpackungen" für eine perfekte Integration in die Systemumgebung.

Die ständige Weiterentwicklung und der konsequente Ausbau des Weidmüller-Elektronikgehäuse-Portfolios bietet eine zukunftssichere Plattform für Elektronikapplikationen in jeder Bauform und für alle Anwendungszwecke. Für sämtliche Gehäuse werden die CAD-Daten der Leiterplatten bereitgestellt. Als Anschlusstechniken stehen Schraub- und Zugfederanschlüsse zur Verfügung.

Die konsequente Synergie von Design, Anschlusstechnik und Funktionalität bildet die optimale Grundlage für eine markt- und applikationsgerechte Gestaltung Ihrer Elektronik.

Funktion, Form und Verarbeitung vereinen sich für den Anwender zur logischen Einheit mit hohem Sicherheits- und Bedienungsniveau.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|-----------------------------|--|
| Typ | CH20M AD SHL 5.00/04 GG ... | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1413740000 | Abdeckhaube, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, |
| GTIN (EAN) | 4050118241648 | Seitenelementabdeckung, Breite: 22.5 mm |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | CH20M AD SHL 5.00/04 AG ... | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1472830000 | Abdeckhaube, OMNIMATE Housing - Serie CH20M achatgrau, |
| GTIN (EAN) | 4050118279429 | Seitenelementabdeckung, Breite: 22.5 mm |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | CH20M AD SHL 5.00/04 BK ... | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1221310000 | Abdeckhaube, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, |
| GTIN (EAN) | 4050118004830 | Seitenelementabdeckung, Breite: 22.5 mm |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | CH20M AD SHL 5.00/04 LG ... | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1432890000 | Abdeckhaube, OMNIMATE Housing - Serie CH20M lichtgrau, |
| GTIN (EAN) | 4050118237641 | Seitenelementabdeckung, Breite: 22.5 mm |
| VPE | 50 Stück | |