

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MetalliCard, Klebestreifen, transparent
Best.-Nr.	1341180000
Typ	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
VPE	200 Stück

DKB CC DIA 30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,01 mm	Tiefe (inch)	0 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	0,275 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...160 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MetalliCard
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Klebestreifen	
Ausführung	selbstklebend	
Einsatztemperaturbereich	-40...160 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	160 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	transparent	
Kleber	modifiziertes Acrylat	
Werkstoff	Polyesterfilm	
empfohlene Industrien	Energie, Prozess	

Gerätemarkierer

Durchmesser	30 mm
-------------	-------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

