

SAIE-M12S-8S0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, M12, PG 9, Polzahl: 8, 0.5 m
Best.-Nr.	1341240050
Typ	SAIE-M12S-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145717
VPE	1 Stück

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	45 g
--------------	------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Stift	Codierung	A-codiert
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Kontaktoberfläche	vergoldet
Nennspannung	60 V	Nennstrom	2 A
Nennstrom	4 A (3-, 4- und 5-polig) / 1,5 A (8-polig)	Polzahl	8
Schutzart	IP68	Temperaturbereich Gehäuse	-5 ... +70 °C
Verschraubung	PG 9		

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt	0,25 mm ²	Kabellänge	0,5 m
Mantelfarbe	schwarz	PE-Funktion	Nein
Polzahl	8		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild



Polbild

