

THM MMP ROLLER 115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	1357420000
Typ	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
VPE	1 Stück

THM MMP ROLLER 115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	139 mm	Breite (inch)	5,472 inch
Durchmesser	14 mm	Nettogewicht	105 g

Beschriftungssysteme

Applikation / Hersteller	Etiketten, Schrumpfschläuche	Ausführung	Ersatzteil Thermotransferdrucker THM PLUS S, Andruckrolle
--------------------------	------------------------------	------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--