

**HEVB ASK1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Der Hebelverbinder stellt eine mechanische Verbindung zweier Trennhebel da.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Betätigungswerkzeug, Hebelverbinder
Best.-Nr.	<a href="#">1359500000</a>
Typ	HEVB ASK1
GTIN (EAN)	4008190039967
VPE	50 Stück

**HEVB ASK1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	3,17 mm	Tiefe (inch)	0,125 inch
Höhe	8,2 mm	Höhe (inch)	0,323 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	0,3 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66	Farbe	schwarz
-----------	-------	-------	---------

**weitere technische Daten**

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>