

**HDC HP 250 M CM3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">1415410000</a>
Typ	HDC HP 250 M CM3
GTIN (EAN)	4050118216370
VPE	1 Stück

**HDC HP 250 M CM3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	41,21 g
--------------	---------

**Allgemeine Daten**

Anschlussart	Crimpanschluss	Farbe	schwarz
Halogenfrei	false	Typ	Stift
Werkstoff	Kupferlegierung		

**Ausführung**

Anschlussart	Crimpanschluss	Werkstoff	Kupferlegierung
--------------	----------------	-----------	-----------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Crimpkontakte CM3



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC-C-M3-SM6.0AG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1682280000</a>	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Stift,
GTIN (EAN)	4008190474010	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-SM1.5AG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1698120000</a>	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Stift,
GTIN (EAN)	4008190885038	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-SM10.0AG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1682300000</a>	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Stift,
GTIN (EAN)	4008190474034	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 10, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-SM4.0AG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1682260000</a>	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Stift,
GTIN (EAN)	4008190473990	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 4, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-SM2.5AG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1698140000</a>	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Stift,
GTIN (EAN)	4008190885052	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	