

HDC HP 250 F CM3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss
Best.-Nr.	1415420000
Typ	HDC HP 250 F CM3
GTIN (EAN)	4050118216387
VPE	1 Stück

HDC HP 250 F CM3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	40 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Anschlussart	Crimpanschluss	Farbe	schwarz
Halogenfrei	false	Typ	Buchse
Werkstoff	Kupferlegierung		

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss	Werkstoff	Kupferlegierung
--------------	----------------	-----------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC HP 250 F CM3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimpkontakte CM3



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC-C-M3-BM10.0AG	Ausführung
Best.-Nr.	1682310000	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Buchse,
GTIN (EAN)	4008190474041	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 10, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-BM2.5AG	Ausführung
Best.-Nr.	1698150000	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Buchse,
GTIN (EAN)	4008190885069	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-BM6.0AG	Ausführung
Best.-Nr.	1682290000	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Buchse,
GTIN (EAN)	4008190474027	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-BM4.0AG	Ausführung
Best.-Nr.	1682270000	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Buchse,
GTIN (EAN)	4008190474003	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 4, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	
Typ	HDC-C-M3-BM1.5AG	Ausführung
Best.-Nr.	1698130000	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 3, Buchse,
GTIN (EAN)	4008190885045	Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5, gedreht, Kupferlegierung
VPE	100 Stück	