

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1415950000
Typ	INLAY CC-M 58/35
GTIN (EAN)	4050118217254
VPE	1 Stück

INLAY CC-M 58/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	120 mm	Tiefe (inch)	4,724 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Nettogewicht	74 g		

Allgemeine Angaben

Ausführung	Aufnahme von 10 Schil- dern	Breite	76 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

