

THM MMP RB KE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| | |
| Best.-Nr. | 1419920000 |
| Typ | THM MMP RB KE |
| GTIN (EAN) | 4050118223439 |
| VPE | 1 Stück |

THM MMP RB KE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 23 g |
|--------------|------|

Beschriftungssysteme

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Ersatzteil Thermotransferdrucker, Farbbandkern, Innendurchmesser 1 Zoll |
|------------|---|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000610 | ETIM 7.0 | EC000610 |
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|