

**ES APG 80 DIN 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	70mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1502890000</a>
Typ	ES APG 80 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118310719
VPE	1 Stück

## ES APG 80 DIN 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	349,4 g
--------------	---------

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	70 mm <sup>2</sup>	Leiterquerschnitt max. AWG	2/0
--------------------	--------------------	----------------------------	-----

### Crimpeinsätze

Crimpbreite	16 mm	Crimpbreite in mm	16
Crimpquerschnitt Kupfer	70		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Indent-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		70 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	