

**CRIMPSET PZ 10 SQR T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 10 SQR, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: sonstige
Best.-Nr.	<a href="#">1542310000</a>
Typ	CRIMPSET PZ 10 SQR T
GTIN (EAN)	4050118347210
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 06:16:15 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**CRIMPSET PZ 10 SQR T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.810 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Set inklusive Crimpwerkzeug bis 10 mm <sup>2</sup> square, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen in sonstigem Farbcode
---------------------	--

**Sortimente**

Abisolierwerkzeug	STRIPAX	Anzahl AEH	2.900 pcs.
Crimpbereich, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Crimpwerkzeug	PZ 10 SQR	Farbcode	sonstige
Verpackung	Kunststoffbox		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/20T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021110000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190035754		
VPE	500 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190153793		
VPE	500 Stück		

**CRIMPSET PZ 10 SQR T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H2,5/15T GR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9021070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau		lose	
GTIN (EAN)	4008190128944				
VPE	500 Stück				

**lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H0,5/14D W	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9019010000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß		lose	
GTIN (EAN)	4008190120931				
VPE	500 Stück				

## CRIMPSET PZ 10 SQR T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	

### Crimping tools



### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 10 SQR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1445080000</a>	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm², 10mm², Vierkantcrimp
GTIN (EAN)	4050118250152	
VPE	1 Stück	

## CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör


## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot		lose	
GTIN (EAN)	4008190090623				
VPE	500 Stück				

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/20T GN	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün		lose	
GTIN (EAN)	4008190111731				
VPE	100 Stück				

## CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör


## Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028860000</a>	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 Stück	

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/22T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021150000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190086886		
VPE	100 Stück		

**CRIMPSET PZ 10 SQR T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H0,75/14T HBL	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9021040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau		lose	
GTIN (EAN)	4008190083168				
VPE	500 Stück				