

## CLI M 2-4 GE/SW = CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568301751</a>  |
| Typ        | CLI M 2-4 GE/SW = CD  |
| GTIN (EAN) | 4032248005505   |
| VPE        | 500 Stück   |

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 23:37:19 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CLI M 2-4 GE/SW = CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 3 mm    | Tiefe (inch)  | 0,118 inch |
| Höhe         | 4 mm    | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Breite       | 11,3 mm | Breite (inch) | 0,445 inch |
| Nettogewicht | 0,13 g  |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                           | Rolle |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer |       |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                             |       |
| Aufdruck                           | =                                    |       |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                              |       |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                         |       |
| Aufgedruckte Zeichen               | Symbole                              |       |
| Ausführung                         | CD                                   |       |
| Breite                             | 11,3 mm                              |       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                  |       |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                          |       |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                |       |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                               |       |
| Farbe                              | gelb                                 |       |
| Halogene                           | Ja                                   |       |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                    |       |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht                            |       |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium             |       |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau                |       |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene                         | Ja                  | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 317 mm                   |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm               |                                  |                          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## CLI M 2-4 GE/SW = CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Produktänderungsmitteilung

[PCN CableLine\\_DE](#)

[PCN CableLine\\_EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI M 2-4 GE/SW = CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich

## CLI M 2-4 GE/SW = CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Halter



CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

## Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CLI MH 110 HSTR            | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0189400000</a> | CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190144784              |   |
| VPE        | 100 Stück                  |   |
| Typ        | CLI MH 70 HSTR             | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0524400000</a> | CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, schwarz  |
| GTIN (EAN) | 4008190075057              |   |
| VPE        | 100 Stück                  |   |