

**KLBU 4-13.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Schirmung und Erdung**

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1592810000</a>    |
| Typ        | KLBU 4-13.5                   |
| GTIN (EAN) | 4008190182250                 |
| VPE        | 10 Stück                      |

## KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 31,5 mm | Tiefe (inch)  | 1,24 inch  |
| Höhe         | 22 mm   | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Breite       | 20,5 mm | Breite (inch) | 0,807 inch |
| Nettogewicht | 15,5 g  |               |            |

## Temperaturen

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

## Allgemeines

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage, Sammelschiene |
|---------------|------------------------------|

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                        |         |                        |      |
|------------------------|---------|------------------------|------|
| Kabeldurchmesser, max. | 13,5 mm | Kabeldurchmesser, min. | 4 mm |
|------------------------|---------|------------------------|------|

## Maße

|                  |       |
|------------------|-------|
| Raster in mm (P) | 20 mm |
|------------------|-------|

## Systemkennwerte

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ausführung | für Schirmanschluss |
|------------|---------------------|

## Werkstoffdaten

|           |       |       |        |
|-----------|-------|-------|--------|
| Werkstoff | Stahl | Farbe | silber |
|-----------|-------|-------|--------|

## weitere technische Daten

|                               |          |               |                              |
|-------------------------------|----------|---------------|------------------------------|
| Befestigungsart               | gerastet | Einbauhinweis | Direktmontage, Sammelschiene |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       |               |                              |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## KLBUE 4-13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Attestation of Conformity](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

## KLBUE 4-13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Kupfer



Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Ausführung              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0348900000</a> | Sammelschiene (Klemmen) |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              |                         |
| VPE        | 1 m                        |                         |

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhüllen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ        | WSH 6                      | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1080200000</a> | Zubehör, Schienenhalter, Wemid       |
| GTIN (EAN) | 4008190965150              |                                      |
| VPE        | 10 Stück                   |                                      |
| Typ        | WSH 3/H/N                  | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1715970000</a> | Zubehör, Schienenhalter, Wemid       |
| GTIN (EAN) | 4008190353100              |                                      |
| VPE        | 10 Stück                   |                                      |
| Typ        | WSH 1                      | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1068700000</a> | Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389              |                                      |
| VPE        | 10 Stück                   |                                      |
| Typ        | WSH 5                      | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1080100000</a> | Zubehör, Schienenhalter, Wemid       |
| GTIN (EAN) | 4008190965143              |                                      |
| VPE        | 10 Stück                   |                                      |