

## KSW 4 24/5,08 1-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSW, Klemmenmarkierung, 4 x 12 1.9 mm, Raster in mm (P): 5.08 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">1630180001</a>
Typ	KSW 4 24/5,08 1-24
GTIN (EAN)	4008190225490
VPE	10 Stück

**KSW 4 24/5,08 1-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	121,9 mm	Breite (inch)	4,799 inch
Nettogewicht	2,1 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	150 °C
--------------------------	--------

**Allgemeine Angaben**

Anzahl je Bogen	20	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck	1-24
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	Ausführung	selbstklebend
Breite	121,9 mm	Einsatztemperaturbereich	150 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Farbe	weiß
Kleber	Acrylat	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	Werkstoff	Polyester, PVC frei

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	