

**PAGETAB 15/9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 9 x 15 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1686160000</a>
Typ	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008190492533
VPE	25 Stück

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	10 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

**Allgemeine Angaben**

Anzahl Markierer pro VPE	Anzahl Verbund pro VPE	25
	Anzahl Markierer pro Verbund	310
	Lieferform	Etikettenbogen
Anzahl Markierer pro VPE	7.750	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 310 Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	310	
Aufdruck	Neutral	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	15 mm	
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C	
Farbe	gelb	
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet	

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**Zeichnungen**

