

PAGETAB 38/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 38 mm, gelb
Best.-Nr.	1686200000
Typ	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008190492632
VPE	25 Stück

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Breite	38 mm	Breite (inch)	1,496 inch
Nettogewicht	12,36 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Anzahl Verbund pro VPE	25
	Lieferform	Etikettenbogen
	Anzahl Markierer pro Verbund	100
Anzahl Markierer pro VPE	2.500	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 100 Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	100	
Aufdruck	Neutral	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	38 mm	
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C	
Farbe	gelb	
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

Zeichnungen

