

## WSM 10 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

### WSM Plättchen

- Komplette rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück Stahlkabelbinde 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.5 x 9.9 mm, silber
Best.-Nr.	<a href="#">1712501649</a>
Typ	WSM 10 G
GTIN (EAN)	4008190947347
VPE	200 Stück

## WSM 10 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,3 mm	Tiefe (inch)	0,012 inch
Höhe	5,5 mm	Höhe (inch)	0,217 inch
Breite	9,9 mm	Breite (inch)	0,39 inch
Nettogewicht	0,15 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	500 °C
--------------------------	--------

## Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer	
Art des Aufdrucks	Standard	
Aufdruck	G	
Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß	
Breite	9,9 mm	
Einsatztemperaturbereich	500 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	500 °C	
Farbe	silber	
Halogene	Nein	
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	
Werkstoff	Edelstahl 1.4404	

## Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	16 - 500 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm <sup>2</sup>

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## WSM 10 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Halter



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box.

**Vorteile:**

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	WSMH 48MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774500000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 48 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149292	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 84MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774520000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 84 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149315	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 288MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774490000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 288 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149285	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 60MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774510000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 60 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149308	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 108MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774530000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 108 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149322	
VPE	50 Stück	

## WSM 10 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Kabelbinderwerkzeuge



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	WSM TOOL AUTOMATIK	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774470000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 180 x 275 mm, Silber
GTIN (EAN)	4032248149261	
VPE	1 Stück	
Typ	WSM TOOL MANUELL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1774480000</a>	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 210 x 220 mm, Silber
GTIN (EAN)	4032248149278	
VPE	1 Stück	

## Edelstahl



Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316,
- Ideal für Außenbereiche,
- Strahlen- und korrosionsbeständig,
- Anti-magnetisch,
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SCT 4.6/360 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699910000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 360 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/679	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699930000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 679 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/838	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699940000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 838 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/520	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699920000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 520 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
VPE	100 Stück	

## WSM 10 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	SCT 4.6/266 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699900000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 266 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/201 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699810000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 201 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/127 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1699800000</a>	Kabelbinder, 4.6 x 127 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
VPE	100 Stück	