

WSM 10 O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

WSM Plättchen

- Komplette rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück Stahlkabelbinde 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.5 x 9.9 mm, silber
Best.-Nr.	1712501665
Typ	WSM 10 O
GTIN (EAN)	4008190947422
VPE	200 Stück

WSM 10 O**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,3 mm	Tiefe (inch)	0,012 inch
Höhe	5,5 mm	Höhe (inch)	0,217 inch
Breite	9,9 mm	Breite (inch)	0,39 inch
Nettogewicht	0,15 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	500 °C
--------------------------	--------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer	
Art des Aufdrucks	Standard	
Aufdruck	0	
Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß	
Breite	9,9 mm	
Einsatztemperaturbereich	500 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	500 °C	
Farbe	silber	
Halogene	Nein	
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	
Werkstoff	Edelstahl 1.4404	

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	16 - 500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

WSM 10 O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Kabelbinderwerkzeuge



Allgemeine Bestelldaten

Typ	WSM TOOL AUTOMATIK	Ausführung
Best.-Nr.	1774470000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 180 x 275 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149261	
VPE	1 Stück	
Typ	WSM TOOL MANUELL	Ausführung
Best.-Nr.	1774480000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 210 x 220 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149278	
VPE	1 Stück	

Edelstahl



Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316,
- Ideal für Außenbereiche,
- Strahlen- und korrosionsbeständig,
- Anti-magnetisch,
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SCT 4.6/679	Ausführung
Best.-Nr.	1699930000	Kabelbinder, 4.6 x 679 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/201 C	Ausführung
Best.-Nr.	1699810000	Kabelbinder, 4.6 x 201 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/838	Ausführung
Best.-Nr.	1699940000	Kabelbinder, 4.6 x 838 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/266 C	Ausführung
Best.-Nr.	1699900000	Kabelbinder, 4.6 x 266 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
VPE	100 Stück	

WSM 10 O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	SCT 4.6/127 C	Ausführung
Best.-Nr.	1699800000	Kabelbinder, 4.6 x 127 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/360 C	Ausführung
Best.-Nr.	1699910000	Kabelbinder, 4.6 x 360 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
VPE	100 Stück	
Typ	SCT 4.6/520	Ausführung
Best.-Nr.	1699920000	Kabelbinder, 4.6 x 520 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
VPE	100 Stück	

Halter



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WSMH 60MM	Ausführung
Best.-Nr.	1774510000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 60 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149308	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 288MM	Ausführung
Best.-Nr.	1774490000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 288 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149285	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 108MM	Ausführung
Best.-Nr.	1774530000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 108 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149322	
VPE	50 Stück	
Typ	WSMH 48MM	Ausführung
Best.-Nr.	1774500000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 48 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149292	
VPE	50 Stück	

WSM 10 O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	WSMH 84MM	Ausführung
Best.-Nr.	1774520000	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 84 x 11 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248149315	
VPE	50 Stück	