

## VG 42-MS54-ZE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1718880000</a>
Typ	VG 42-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352103
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 9. Mai 2024 17:46:52 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**VG 42-MS54-ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	43,5 mm	Höhe (inch)	1,713 inch
Länge	53,5 mm	Länge (inch)	2,106 inch
Nettogewicht	356,8 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
--------------------	----------------

**Allgemeine Angaben**

Dichteinsatz	NBR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	6,7 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	6,7 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewinde (außen)	PG 42	Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,59 mm	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	39 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	29 mm
Klemmbereich, Zugentlastung max.	43 mm	Klemmbereich, Zugentlastung min.	31 mm
Schlüsselweite	62 mm	Schlüsselweite 1	57 mm
Schlüsselweite 2	57 mm	Schutzart	IP54
Schutzart mit GWDR	IP65	Verschraubung	PG, PG 42
Werkstoff	Messing, vernickelt		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## VG 42-MS54-ZE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Flachdichtung Neopren – GWDR NP



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG42-NP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1719620000</a>	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 42, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352882	
VPE	10 Stück	

### Messing-Kontermuttern, vernickelt



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SKMU PG42-MS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1719230000</a>	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 42, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352486	Messing, vernickelt
VPE	25 Stück	

**VG 42-MS54-ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	GWDR PG42-PO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1719520000</a>	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 42,
GTIN (EAN)	4008190352783	Polyethylen
VPE	10 Stück	