

**GWDR PG21-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 21, Neopren
Best.-Nr.	<a href="#">1719590000</a>
Typ	GWDR PG21-NP
GTIN (EAN)	4008190352851
VPE	100 Stück

**GWDR PG21-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	1,5 mm	Höhe (inch)	0,059 inch
Nettogewicht	0,98 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C
--------------------	------------------

**Allgemeine Angaben**

Anzahl der Adern	1	Außendurchmesser	35 mm
Dichtring Durchmesser	35 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	PG 21
Gewinde (innen)	PG 21	Silikone	Nein
Stärke	1,5 mm	Verschraubung	PG 21
Werkstoff	Neopren		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## GWDR PG21-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

