

SZS M50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 50, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	1736350000
Typ	SZS M50
GTIN (EAN)	4008190963552
VPE	5 Stück

SZS M50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4,5 mm	Höhe (inch)	0,177 inch
Nettogewicht	20,8 g		

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	71 mm	Gewinde (außen)	M 50
Gewinde (innen)	M 50	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Innendurchmesser D2	51 mm
Stärke	1,8 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

