

EA-RING MS/M 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 40, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1736520000
Typ	EA-RING MS/M 40
GTIN (EAN)	4008190963637
VPE	10 Stück

EA-RING MS/M 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	86,5 mm	Höhe (inch)	3,406 inch
Länge	86,5 mm	Länge (inch)	3,406 inch
Nettogewicht	21,1 g		

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	44,5 mm	Außendurchmesser	54 mm
Breite Außenmaß C	30 mm	Gewinde (außen)	M 40
Innendurchmesser D2	13,5 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 40	Werkstoff	Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
---------------	----------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

