

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, PVC
Best.-Nr.	1736610000
Typ	KSP L55
GTIN (EAN)	4008 19095627 1
VPE	10 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2023-07-30

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	160 mm	Höhe (inch)	6,299 inch
Länge	150 mm	Länge (inch)	5,905 inch
Wandstärke, min.	2 mm	Wandstärke, max.	2 mm
Nettogewicht	58,6 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...70 °C

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	85 mm	Außendurchmesser	59 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-25 °C
Halogene	Nein	Härte (Shore A)	65
Innendurchmesser D2	55 mm	Silikone	Nein
Stärke	2 mm	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

