

**SKMU M50 K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 50, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	<a href="#">1736970000</a>
Typ	SKMU M50 K SW
GTIN (EAN)	4008190956448
VPE	5 Stück

## SKMU M50 K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	12 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C
--------------------	------------------

## Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	69,3 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50
Gewindelänge	8 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	60 mm
Silikone	Nein	Stärke	8 mm
Verschraubung	M 50	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SKMU M50 K SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

