

**THM MT30X 26/10 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Paprietiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 10 x 26 mm, silber              |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1751760001</a>                            |
| Typ                 | THM MT30X 26/10 SI                                    |
| GTIN (EAN)          | 4032248001446   |
| VPE                 | 1 Stück   |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 05:54:13 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## THM MT30X 26/10 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,08 mm | Tiefe (inch)  | 0,003 inch |
| Höhe         | 10 mm   | Höhe (inch)   | 0,394 inch |
| Breite       | 26 mm   | Breite (inch) | 1,024 inch |
| Nettogewicht | 514 g   |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                         | Etikettenrolle |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle = Gerätemarkierer |                |
| Anzahl je Rolle                | 10.000                             |                |
| Aufdruckverfahren              | Thermotransfer                     |                |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei         |                |
| Breite                         | 26 mm                              |                |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                |                |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...150 °C                       |                |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C                             |                |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                             |                |
| Farbe                          | silber                             |                |
| Halogene                       | Nein                               |                |
| Kleber                         | Acrylatkleber                      |                |
| Werkstoff                      | Polyester                          |                |
| Zulassung nach UL 969          | Ja                                 |                |

## Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### THM MT30X 26/10 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**THM MT30X 26/10 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005070000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |