

**SKMU EMV M63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 63, 6.6 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1777680000</a>
Typ	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
VPE	10 Stück

**SKMU EMV M63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Nettogewicht	58 g		

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	80,85 mm	Gewinde (außen)	M 63
Gewinde (innen)	M 63	Gewindelänge	6,6 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	70 mm	Verschraubung	M 63
Werkstoff	Messing, vernickelt		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SKMU EMV M63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

