

**TM 202/12 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2 - 4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1798560000</a>
Typ	TM 202/12 V0
GTIN (EAN)	4032248243310
VPE	1.000 Stück

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	0,323 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

## Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	transparent	Werkstoff	PVC
empfohlene Industrien	Verkehrstechnik, Maschinenbau		

## Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser	2 - 4 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	4 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	2 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a> <a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TM 202/12 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	TM-I 12/18 MC NE BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1421160000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4050118225006	
VPE	240 Stück	
Typ	TM-I 12/18 MC NE GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1421150000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, grün
GTIN (EAN)	4050118224870	
VPE	240 Stück	
Typ	TM-I 12/18 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1323730000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118126785	
VPE	240 Stück	
Typ	TM-I 12/18 MC NE RT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1421170000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4050118224931	
VPE	240 Stück	
Typ	TM-I 12/18 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1409630000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118210835	
VPE	240 Stück	

## TM 202/12 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	TM-I 12 MC NE RT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190397463	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190348984	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190348977	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190397456	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190398682	
VPE	320 Stück	