

## BZT 1 ZA WS 10/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Bezeichnungsträger
Best.-Nr.	<a href="#">1805520000</a>
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
VPE	100 Stück

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	11,7 mm	Tiefe (inch)	0,461 inch
Höhe	7,55 mm	Höhe (inch)	0,297 inch
Breite	5,07 mm	Breite (inch)	0,2 inch
Nettogewicht	0,224 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...100 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-40 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

## Allgemeine Angaben

Ausführung	für Klemmen	Breite	5,07 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	dunkelbeige
Werkstoff	Polyamid 66		

## Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>