

KSW 4.0 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSW, Klemmenmarkierung, 4 x , Raster in mm (P): 4.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	1812670000
Typ	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
VPE	50 m

KSW 4.0 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Länge	50.000 mm	Länge (inch)	1.968,5 inch
Nettogewicht	18,3 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	20	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Art des Aufdrucks	Neutral	Aufdruck	Neutral
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Ausführung	selbstklebend
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Kleber	Acrylat
Länge	50.000 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Werkstoff	Polyester, PVC frei

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

