

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr.	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 12:45:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Länge	21,1 mm	Länge (inch)	0,831 inch
Wandstärke, min.	0,5 mm	Wandstärke, max.	10 mm
Nettogewicht	15,2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C
--------------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Drehmoment Stutzen, max.	0,6 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	0,4 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 12
Gewindelänge	10 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Innendurchmesser D2	12 mm
Installationsvorgaben	Siehe Montageanleitung	Luftdurchsatz	0,4 l/min bei 0,1 bar ΔP , bis 5,0 l/min bei 1bar ΔP
O-Ring	NBR	Schutzart	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Schutzart mit GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikone	Nein
Verschraubung	Metrisch	Wassereintrittspunkt	> 1,5 bar
Werkstoff	Edelstahl 1.4305 (303)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

