

SCREWTY M12 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $14,5 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M12-Leitungen
Best.-Nr.	1900100000
Typ	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbeutel

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 09:48:41 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	16 g
--------------	------

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde	M12	Größe	14.5 mm
------------------	-----	-------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN