

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Der Screwty® Aufsatz ist für M8 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $10 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,5-0,6 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M8-Leitungen
Best.-Nr.	1900110000
Typ	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbeutel

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 17:28:50 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	13 g
--------------	------

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde	M8	Größe	10 mm
------------------	----	-------	-------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN