

**SAI-SCREWTY TOOL BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Das ideale Werkzeug für alle Fälle**

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verschraubungswerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">1939170000</a>
Typ	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffkoffer + Formeinsatz

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.320 g
--------------	---------

## Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	7 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0,5 Nm
-----------------------------	------	-----------------------------	--------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Wichtiger Hinweis

Produktthinweis	<p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehmomentschraubendreher 0,5-1,7 Nm + Einstellwerkzeug</li> <li>• Drehmomentschraubendreher 2,0-7,0 Nm</li> <li>• Wechselklinge 1/4 Zoll</li> <li>• Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen</li> <li>• Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder</li> <li>• Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen</li> <li>• Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder</li> <li>• Klingenset: <ul style="list-style-type: none"> <li>Torx T8 / T10 / T20 / T25</li> <li>Inbus 2,5 / 3,0 / 4,0</li> <li>Kreuz PH0 / PH1 / PH2</li> <li>Schlitz 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0</li> </ul> </li> <li>• Kunststoffkoffer + Schaumstoffeinsatz</li> </ul>
-----------------	---

## Downloads

Produktänderungsmitteilung	<a href="#">20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver</a> <a href="#">20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>