

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, Montagegewinde: , Polzahl:
Best.-Nr.	1950270000
Typ	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
VPE	1 Stück

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	19 g
--------------	------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Edelstahl	Verschraubung	PG 9, M 20
----------------------	-----------	---------------	------------

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Edelstahl	Leiteraußendurchmesser	-
Verschraubung	PG 9, M 20	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN