

IE-BP-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flanschgehäuse-Schutzkappe
Best.-Nr.	1963900000
Typ	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
VPE	10 Stück

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	21,65 mm	Tiefe (inch)	0,852 inch
Nettogewicht	3,913 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70
--------------------	-------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Montageart	nur Innenbereich (indoor)
Schutzart	IP67		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UL Approval
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

