

**SCREWTY M23****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $26,2 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für M23-Leitungen und -Steckverbinder
Best.-Nr.	<a href="#">1981560000</a>
Typ	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbeutel

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 17:13:50 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## SCREWTY M23

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	23 g
--------------	------

### Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde	M23	Größe	26.2 mm
------------------	-----	-------	---------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>