

HDC DG 04A IP68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Dichtung.

Unsere Gehäuse garantieren Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit.

In umfangreichen Testreihen konnte bestätigt werden:

Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern hält RockStar® absolut dicht. So können Sie die schweren Steckverbinder selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung möglich war.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Gehäuse Zubehör, Schutzart: Ausführung Gehäuse: Bügelausführung: Bauform: Zulassungen :
Best.-Nr.	1987460000
Typ	HDC DG 04A IP68
GTIN (EAN)	4050118379259
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 17. Mai 2024 23:30:57 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC DG 04A IP68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1 g
--------------	-----

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Ausführung

BG	1	Baugröße	1
Dichtung	Silikon	Farbe (RAL)	RAL 3020

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	61014_HDC_DG_04A_IP68_CUSTOMER_DRAWING_C
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN