

**HDC FLDG 04A AW IP68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Dichtung.

Unsere Gehäuse garantieren Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit.

In umfangreichen Testreihen konnte bestätigt werden:

Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern hält RockStar® absolut dicht. So können Sie die schweren Steckverbinder selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung möglich war.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Gehäuse Zubehör, Schutzart: Ausführung Gehäuse: Bügelausführung: Bauform: Zulassungen :
Best.-Nr.	<a href="#">1987470000</a>
Typ	HDC FLDG 04A AW IP68
GTIN (EAN)	4050118379204
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 20. Mai 2024 22:50:25 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**HDC FLDG 04A AW IP68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1 g
--------------	-----

**Temperaturen**

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

**Ausführung**

BG	1	Baugröße	1
Dichtung	Silikon	Farbe (RAL)	RAL 3020

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">61015_HDC_FLDG_04A_AW_IP68_CUSTOMER_DRAWING_C</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>