

**DMS PRO ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Only for Europe



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montage-richtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">1987840000</a>
Typ	DMS PRO ZERT
GTIN (EAN)	4050118372359
VPE	1 Stück

## DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Breite	276 mm	Breite (inch)	10,866 inch
Nettogewicht	480 g		

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmoment-schrauber mit 1/4" Antrieb
---------------------	--

## Elektroschrauber

Akku - Batterien	Li-Ion-Akku	Drehmomenteinstellung, max.	3 Nm
Drehmomenteinstellung, min.	0,36 Nm	Gewicht	500 g

## Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	3 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0,36 Nm
-----------------------------	------	-----------------------------	---------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">1987840000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## DMS PRO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel



## DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024080000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870744	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024090000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870720	
VPE	5 Stück	

## Bits E6,3 - Schlitz



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202750000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504725	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024030000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852658	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202740000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504718	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025590000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190151935	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2024 22:49:31 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## DMS PRO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024040000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852665	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024020000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852627	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024000000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852634	
VPE	5 Stück	

## Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024110000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870706	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024100000</a>	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870713	
VPE	5 Stück	

## DMS PRO



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	AKKU DMS PRO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1479110000</a>	Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118348712	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2024 22:49:31 MESZ

**DMS PRO ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

Typ	DMS PRO SET	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1479090000</a>	Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118286786	
VPE	1 Stück	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
VPE	1 Stück	

**Bit-Sortiment E6,3**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9024970000</a>	Zubehör, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248068067	
VPE	1 Stück	