

**H50,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein
Best.-Nr.	<a href="#">1988780000</a>
Typ	H50,0/25
GTIN (EAN)	4050118373509
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	2,05 g
--------------	--------

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülle ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

## Aderendhülsen

Abisolierlänge	25 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	10,3 mm
Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm	Kragendurchmesser (D2)	13 mm
L1 in mm	25 mm	Leiteranschlussquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**H50,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

