

## IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	<a href="#">1989020000</a>
Typ	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
VPE	1 Stück
Referenzprodukt	<a href="#">1450520000</a> <a href="#">1450550000</a> <a href="#">1450730000</a> <a href="#">1019570000</a> <a href="#">1962840000</a> <a href="#">1450820000</a>

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 13:44:17 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5,276 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2,638 inch
Nettogewicht	494 g		

## Allgemeine Daten

Material Deckel	Polykarbonat PC		
Material Rahmen	Zinkdruckguss		
Produktart	Set		
Referenzprodukt	Cardinality	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a>	
	Cardinality	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a>	
	Cardinality	1	
	Reference	<a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a>	
	Cardinality	1	
	Reference	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>	
	Cardinality	1	
	Reference	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>	
	Cardinality	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-PWPC</a>	
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand		

## Technische Daten

Bedruckung	Inkl. fester Beschriftung: "Service only!", "USB", "Ethernet", "230 V / AC"	Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Ge- schirmt
Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupp- lung Cat.6 <sub>A</sub>	Einsätze Power	Steckdose DE
Nennspannung Steckdose	250 V	Nennstrom Steckdose	16 A
Rahmen	Kunststoffdeckel, Ab- schließbar mit Schlüssel		

## Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

