

IE-USB-A-A-1.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ausführung | USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 1 m |
| Best.-Nr. | 1993550010 |
| Typ | IE-USB-A-A-1.0M |
| GTIN (EAN) | 4050118378559 |
| VPE | 1 Stück |

IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|
| Länge | 1 m | Länge (inch) | 39,37 inch |
| Nettogewicht | 38,4 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 °C...80 |
|--------------------|-------------|

Allgemeine Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------|
| Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
|-------------------|------------------|

Technische Daten Kabel

| | |
|-------------|---------|
| Mantelfarbe | schwarz |
|-------------|---------|

Stecker

| | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| Stecker links | USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt | Stecker rechts | USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
|---------------|---|----------------|--|

Kabelaufbau

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Manteldurchmesser | 4,5 mm | Manteldurchmesser, max. | 4,7 mm |
| Manteldurchmesser, min. | 4,3 mm | Mantelfarbe | schwarz |
| Querschnitt | 2*AWG28 + 2*AWG24 | Werkstoff Mantel | PVC |

Stecker links

| | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Kontaktoberfläche Stecker links | Stecker links | USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
| Gold über Nickel | | |

Stecker rechts

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| Kontaktoberfläche | Stecker rechts | USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
| Gold über Nickel | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001408 | ETIM 7.0 | EC001408 |
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Anwenderdokumentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |