

RKDGE D4X4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.**

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar
Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V, 4 mm ²
Best.-Nr.	2443760000
Typ	RKDGE D4X4 PT6
GTIN (EAN)	4050118457643
VPE	10 Stück

RKDG D4X4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	15,5 mm	Tiefe (inch)	0,61 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0,748 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	2,834 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Allgemeine Angaben

Werkstoff	TPE-V	Silikone	Nein
Farbe	beige	Bauform	Geschlitzter Dichtungsein- satz
Schutzart	IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zuge- hörigem Gehäuse	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einbaulage, Montagehinweis	in RKDG D17 PT6 (4324010000)	Leitungstyp	rund
Klemmbereich, max.	4 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Die Rundleitungsdichtung RKDG D17 PT6 (4324010000) ist die Trägerdichtung für Mehrfachdichteinsätze. Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 4x4 mm (2443760000) Sensor-Aktor Leitungen Ø 4 mm: <ul style="list-style-type: none">• M8 Leitungen 3-polig ungeschirmt PUR Halogenfrei Typ: SAIL-M8...-3-...U• M12 Leitungen 3-polig ungeschirmt PUR Halogenfrei Typ: SAIL-M12BG-3-...U
----------------	--

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- kument	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Kataloge	Catalogues in PDF-format