

RKDGE D2X6,5 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.**

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar
Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V, 6.5 mm ²
Best.-Nr.	2443800000
Typ	RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN)	4050118457704
VPE	10 Stück

RKDGE D2X6,5 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	21 mm	Höhe (inch)	0,827 inch
Breite	21 mm	Breite (inch)	0,827 inch
Nettogewicht	3,32 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Allgemeine Angaben

Werkstoff	TPE-V	Silikone	Nein
Farbe	beige	Bauform	Geschlitzter Dichtungsein- satz
Schutzart	IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zuge- hörigem Gehäuse	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einbaulage, Montagehinweis	in RKDG D17 PT6 (4324010000)	Leitungstyp	rund
Klemmbereich, max.	6,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Die Rundleitungsdichtung RKDG D17 PT6 (4324010000) ist die Trägerdichtung für Mehrfachdichteinsätze. Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 2 x 6,5 mm (2443800000): <ul style="list-style-type: none">• IE Leitung Ø 6,5 mm Typ: IE-C5DD4UG.....• 24 V Leitung Ø 6,5 mm Bspw. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5
----------------	---

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- kument	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Kataloge	Catalogues in PDF-format