

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
Best.-Nr.	2453810000
Typ	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
VPE	1 Stück

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	70 mm	Tiefe (inch)	2,756 inch
Höhe	355 mm	Höhe (inch)	13,976 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Nettogewicht	3.300 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge 6-300 mm ²		
Betriebsspannung	18 V		
Ladezeit	0,5 h		
Presskraft	nominal		60 kN

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	300 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
--------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	300 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm ²
Antrieb		Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
Hub	Elektro-hydraulisch 17 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LADEGERAET EPG
Best.-Nr.	1509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
VPE	1 Stück

Typ	AKKU APG/EPG 2AH
Best.-Nr.	2858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
VPE	1 Stück

Typ	AKKU APG/EPG 5AH
Best.-Nr.	2860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
VPE	1 Stück

... für Presskabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Ausführung
Best.-Nr.	2505210000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519594	
VPE	1 Stück	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Ausführung
Best.-Nr.	2505250000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519617	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Ausführung
Best.-Nr.	2505220000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519563	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Ausführung
Best.-Nr.	2505190000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519587	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Ausführung
Best.-Nr.	2505180000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519570	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Ausführung
Best.-Nr.	2505230000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519624	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Ausführung
Best.-Nr.	2505270000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519655	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Ausführung
Best.-Nr.	2505260000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519648	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Ausführung
Best.-Nr.	2505150000	Zubehör, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519532	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Ausführung
Best.-Nr.	2505200000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519600	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Ausführung
Best.-Nr.	2505240000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519631	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Ausführung
Best.-Nr.	2505160000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519556	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Ausführung
Best.-Nr.	2505170000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519549	
VPE	1 Stück	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

... für Aderendhülsen



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Ausführung
Best.-Nr.	2577880000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590678	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Ausführung
Best.-Nr.	2577830000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590708	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Ausführung
Best.-Nr.	2577870000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590685	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Ausführung
Best.-Nr.	2577850000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590692	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Ausführung
Best.-Nr.	2577810000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590722	
VPE	1 Stück	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

... für Rohrkabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Ausführung
Best.-Nr.	2469640000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Ausführung
Best.-Nr.	2469550000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Ausführung
Best.-Nr.	2469620000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Ausführung
Best.-Nr.	2469590000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Ausführung
Best.-Nr.	2469610000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Ausführung
Best.-Nr.	2469600000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Ausführung
Best.-Nr.	2469630000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Ausführung
Best.-Nr.	2469380000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Ausführung
Best.-Nr.	2469580000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 10:59:49 MESZ

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ES EPG/HPG WM 35	Ausführung
Best.-Nr.	2469570000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Ausführung
Best.-Nr.	2469540000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Ausführung
Best.-Nr.	2469560000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Ausführung
Best.-Nr.	2469650000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
VPE	1 Stück	

... für Quetschkabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Ausführung
Best.-Nr.	2505360000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519747	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Ausführung
Best.-Nr.	2505340000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519716	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Ausführung
Best.-Nr.	2505280000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519662	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Ausführung
Best.-Nr.	2505290000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519723	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 10:59:49 MESZ

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Ausführung
Best.-Nr.	250530000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519709	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Ausführung
Best.-Nr.	250533000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519686	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Ausführung
Best.-Nr.	250532000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519679	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Ausführung
Best.-Nr.	250535000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519730	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Ausführung
Best.-Nr.	250531000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519693	
VPE	1 Stück	