

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
Best.-Nr.	2453820000
Typ	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
VPE	1 Stück

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	500 mm	Breite (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	6.434 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug 6-300 mm ²		
Presskraft	nominal	60 kN	

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	300 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
--------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
	Hand-hydraulisch	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

... für Aderendhülsen



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Ausführung
Best.-Nr.	2577830000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590708	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Ausführung
Best.-Nr.	2577850000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590692	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Ausführung
Best.-Nr.	2577810000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590722	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Ausführung
Best.-Nr.	2577870000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590685	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Ausführung
Best.-Nr.	2577880000	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590678	
VPE	1 Stück	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

... für Presskabelschuhe


Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Ausführung
Best.-Nr.	2505230000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519624	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Ausführung
Best.-Nr.	2505250000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519617	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Ausführung
Best.-Nr.	2505220000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519563	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Ausführung
Best.-Nr.	2505260000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519648	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Ausführung
Best.-Nr.	2505160000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519556	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Ausführung
Best.-Nr.	2505170000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519549	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Ausführung
Best.-Nr.	2505210000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519594	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Ausführung
Best.-Nr.	2505240000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519631	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Ausführung
Best.-Nr.	2505180000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519570	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 14:42:56 MESZ

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Ausführung
Best.-Nr.	2505200000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519600	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Ausführung
Best.-Nr.	2505150000	Zubehör, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519532	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Ausführung
Best.-Nr.	2505270000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519655	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Ausführung
Best.-Nr.	2505190000	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519587	
VPE	1 Stück	

... für Quetschkabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Ausführung
Best.-Nr.	2505290000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519723	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Ausführung
Best.-Nr.	2505360000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519747	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Ausführung
Best.-Nr.	2505350000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519730	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Ausführung
Best.-Nr.	2505300000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519709	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 14:42:56 MESZ

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Ausführung
Best.-Nr.	2505330000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519686	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Ausführung
Best.-Nr.	2505320000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519679	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Ausführung
Best.-Nr.	2505310000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519693	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Ausführung
Best.-Nr.	2505340000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519716	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Ausführung
Best.-Nr.	2505280000	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519662	
VPE	1 Stück	

... für Rohrkabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Ausführung
Best.-Nr.	2469380000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Ausführung
Best.-Nr.	2469580000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Ausführung
Best.-Nr.	2469630000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 14:42:56 MESZ

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Ausführung
Best.-Nr.	2469590000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Ausführung
Best.-Nr.	2469650000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Ausführung
Best.-Nr.	2469640000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Ausführung
Best.-Nr.	2469600000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Ausführung
Best.-Nr.	2469620000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Ausführung
Best.-Nr.	2469550000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Ausführung
Best.-Nr.	2469540000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Ausführung
Best.-Nr.	2469560000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Ausführung
Best.-Nr.	2469610000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
VPE	1 Stück	
Typ	ES EPG 60/HPG WM 35	Ausführung
Best.-Nr.	2469570000	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
VPE	1 Stück	