

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Rendelési szám	2453820000
Típus	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
Qty.	1 Stück

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	500 mm	Szélesség (coll)	19,685 inch
Nettó tömeg	6 434 g		

Műszaki adatok

Nyomóerő	névleges	60 kN
Árucikk leírása	Crimping tool 6 - 300 mm ²	

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
	Kézi-hidraulikus	

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	300 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... csősaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 300	Verzió
Rendelési szám	4469650000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 70	Verzió
Rendelési szám	4469590000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10	Verzió
Rendelési szám	4469540000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 185	Verzió
Rendelési szám	4469630000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 25	Verzió
Rendelési szám	4469560000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 150	Verzió
Rendelési szám	4469620000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG WM 35	Verzió
Rendelési szám	4469570000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 50	Verzió
Rendelési szám	4469580000	Krimpelő szerszám betét, WM krímp
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qty.	1 Stück	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 95	Verzió
Rendelési szám	4469600000	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 120	Verzió
Rendelési szám	4469610000	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 16	Verzió
Rendelési szám	4469550000	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 240	Verzió
Rendelési szám	4469640000	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 6	Verzió
Rendelési szám	4469380000	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qty.	1 Stück	

... krimpelhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 60/HPG DIN 35	Verzió
Rendelési szám	4505320000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 50	Verzió
Rendelési szám	4505330000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 16	Verzió
Rendelési szám	4505300000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 12:31:23 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES EPG 60/HPG DIN 120	Verzió
Rendelési szám	8505360000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Verzió
Rendelési szám	8505280000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 95	Verzió
Rendelési szám	8505350000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 10	Verzió
Rendelési szám	8505290000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 25	Verzió
Rendelési szám	8505310000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 70	Verzió
Rendelési szám	8505340000	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qty.	1 Stück	

... érvéghüvelyekhez


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 60/HPG AEH 120	Verzió
Rendelési szám	8577880000	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 25	Verzió
Rendelési szám	8577810000	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 12:31:23 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES EPG 60/HPG AEH 70	Verzió
Rendelési szám	8577850000	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 50	Verzió
Rendelési szám	8577830000	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 95	Verzió
Rendelési szám	8577870000	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qty.	1 Stück	

... préselhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Verzió
Rendelési szám	8505160000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Verzió
Rendelési szám	8505220000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Verzió
Rendelési szám	8505270000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Verzió
Rendelési szám	8505200000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Verzió
Rendelési szám	8505230000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 12:31:23 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Verzió
Rendelési szám	8505150000	Tartozékok, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Verzió
Rendelési szám	8505250000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Verzió
Rendelési szám	8505170000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Verzió
Rendelési szám	8505190000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Verzió
Rendelési szám	8505240000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Verzió
Rendelési szám	8505180000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Verzió
Rendelési szám	8505260000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verzió
Rendelési szám	8505210000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qty.	1 Stück	