

ES EPG/HPG 60 WM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
Best.-Nr.	2469560000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
VPE	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	167 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	4
------------	----------------------------	----------------------------	---

Crimpeinsätze

Crimpbreite	12 mm	Crimpbreite in mm	12
Crimpquerschnitt Kupfer	25		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	25 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495880000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M14/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495900000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M8/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495870000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M6/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495850000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M12/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495890000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M12/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1496520000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M8/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1496500000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M10/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1496510000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M6/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1496490000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M5/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1495830000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M14/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1496530000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1498640000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M8/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494140000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M10/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494150000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M16/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1493490000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M6/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494130000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M5/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494120000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M12/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494160000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
VPE	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M8/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496190000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M12/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496210000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M6/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496180000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M10/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496200000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
VPE	100 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494730000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M8/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497980000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M12/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1498000000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M6/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497970000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M10/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497990000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M16/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1498010000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M6/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497490000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497530000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M10/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497520000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497510000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
VPE	100 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/25	Ausführung
Best.-Nr.	1493050000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten


Typ	VPLN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1492910000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****25 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1492800000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
VPE	50 Stück	