

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	2505260000
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118519648
VPE	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	106 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	450
------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------	-----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	185	Crimpquerschnitt Kupfer	240
Kennzahl	28		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		240 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1497400000	Kabelschuh, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

240 mm²**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494590000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494610000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494620000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494630000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M16/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494370000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
VPE	5 Stück	
Typ	KRN-M10/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494340000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
VPE	5 Stück	
Typ	KRN-M12/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494350000	Kabelschuh, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
VPE	5 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495400000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305227	
VPE	15 Stück	
Typ	KWN-M20/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495420000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305234	
VPE	15 Stück	
Typ	KWN-M16/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495410000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305203	
VPE	15 Stück	

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498390000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307818	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498420000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307825	
VPE	20 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KP-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498410000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307672	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498430000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307832	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498530000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307689	
VPE	20 Stück	

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495490000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305050	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495510000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304770	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495520000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305104	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495480000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304756	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1497270000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306842	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495500000	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305142	
VPE	25 Stück	

Erstellungs-Datum 1. Mai 2024 21:58:07 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten